



3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i jednolitymi szczękami stopniowanymi, DIN 55027, uchwyty z krótkim stożkiem: 160/5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313135 160/5
GTIN	2050001928801
Klasa artykułu	33U

Opis

Wykonanie:

- największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
- długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
- modułowy system tulejek ochronnych
- krótkie czasy uzbrajania
- korpus uchwyty hartowany dyfuzyjnie do Ø 315 mm
- duży otwór przelotowy (wymiar E!)
- kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
- szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F” i „Duro”
- możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
- wysoka precyzja mocowania małych Ø wewnętrznych.

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

w dostawie::

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.

1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 – 313350.

kod kolorów wyposażenia: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi: 5 - 170 mm

zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi: 65 - 186 mm

skok szczęki S: 6,5 mm

Ø zewnętrzna A: 165 mm

Przepust E: 42 mm

Ø stożka centrującego B: 82,575 mm

Opis techniczny

typ	160
Ø zewnętrzna A	165 mm
Uchwyt stożka krótkiego	5
maksymalna prędkość obrotowa	5400 min ⁻¹
skok szczęki S	6,5 mm
Ø stożka centrującego B	82,575 mm
Przepust E	42 mm
wielkość sworzni ustalających	M10
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi	5 - 170 mm
liczba trzpieni mocujących	4
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi	65 - 186 mm
masa	9,6 kg
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K	12 mm
Seria	ROTA-S plus
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyt klinowy

Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

313205 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne do średnicy uchwytu 160

313200 160

Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313250 160

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160

313210 160

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste do średnicy uchwytu 160

313207 160