

**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 165****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313435 165
GTIN	2050001929501
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Zastosowanie:

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 59,5 mm

szerokość B: 120 mm

wysokość H: 60 mm

rozstaw otworów a: 25 mm

rozstaw otworów b: 22 mm

szerokość rowka D: 17 mm

Opis techniczny

wysokość H	60 mm
------------	-------

szerokość rowka D	17 mm
długość L	59,5 mm
szerokość B	120 mm
rozstaw otworów b	22 mm
do średnicy uchwytu	165 mm
rozstaw otworów a	25 mm