

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 31 mm**


## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329555 31     |
| GTIN             | 4045197724878 |
| Klasa artykułu   | 34D           |

## Opis

### Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Klasa dokładności:

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

### wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt α: 15 stopni

## Opis techniczny

|   |       |
|---|-------|
| A | 73 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ø zaciskania        | 31 mm     |
| kąt α               | 15 stopni |
| długość całkowita L | 110 mm    |
| typ                 | 185 E     |