

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 23 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329555 23 |
| GTIN | 4045197724793 |
| Klasa artykułu | 34D |

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

Norma:**DIN 6343****Klasa dokładności:**

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt α: 15 stopni

Opis techniczny

| | |
|--------------|-----------|
| Ø zaciskania | 23 mm |
| kąt α | 15 stopni |
| K | 84 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| F | 66 mm |
| A | 73 mm |
| długość całkowita L | 110 mm |
| typ | 185 E |