

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcinania, lewo, R promień wcięcia: 184/250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274076 184/250
GTIN	4062406095376
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mierzowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	50 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	250 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	184 mm
rodzaj zastosowania	lewo
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	8 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy