

**BENNING****Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CMP2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Klasa artykułu	47A

**Opis****Wykonanie:**

Mocna obudowa z tworzywa sztucznego, duży wyświetlacz LCD, 4 cale i 3 1/2 cala. Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej; pomiar względny.

**Zastosowanie:**

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe. Najwyższa rozdzielczość 10mA AC w zakresie pomiarowym 40A. Zintegrowany detektor napięcia (NCV) bezdotykowo sygnalizuje napięcie faz i przerwanie przewodów (wizualnie/dźwiękowo). Pomiar prądu włączania (INRUSH), filtr dolnoprzepustowy (LPF), funkcja ZERO.

**Norma:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**w dostawie::**

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 4200

dokładność podstawowa: 2 %

metoda pomiarowa: TRUE RMS

funkcja pamięci: HOLD

prąd przemienny AC: 10 mA – 400 A  
prąd stały DC: 10 mA – 400 A

## Opis techniczny

prąd przemienny AC	10 mA – 400 A
maks. rozwartość szczęk	23 mm
dokładność podstawowa	2 %
metoda pomiarowa	TRUE RMS
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
kategoria przepięcia	CAT III 600 V
funkcja pamięci	HOLD
zakres wskaźnika	4200
prąd stały DC	10 mA – 400 A
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2× 081561 LR3
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------