

**Para rękawic 6315, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094456 10
GTIN	4059904107021
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

6315. Rękawice odporne na przecięcia o dobrym komforcie użytkowania. Szara, częściowa powłoka z poliuretanu zapewnia dobrą przyczepność w środowisku suchym i nieco wilgotnym. Nie nadają się do kontaktu z częściami zaolejonymi.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4343C

materiał podłoża: polietylen o wysokiej gęstości

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare

nie zawierają silikonu: nie

Opis techniczny

EN 388 odporność na przecięcie	3
EN 388 odporność na rozerwanie	4
rozmiar rękawic	10
EN 388 odporność na przekłucie	3
oddychanie	dobry
nie zawierają silikonu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
dopasowany kształt	dobry
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
Ochrona przed gorącem	brak
materiał powłoki	PU
bez dimetyloformamidu	nie
EN 388 odporność na ścieranie	4
masa	15 g
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4343C
materiał podłoża	polietylen o wysokiej gęstości
powłoka	PU
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szare
Stopień ochrony przed przecięciem	C