

Garant**CCGW 060204 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265900 NS
GTIN	4062406095482
Klasa artykułu	21L

Opis**Wykonanie:**

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do materiałów syntetycznych (PMMA, POM, akryl itp.).

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 1400 m/min
rodzaj krawędzi skrawającej	NS
Materiał ostrza	MKD
Gatunek	MKD

posuw f	0,005 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,01 - 0,2 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGW 060204 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia