

**Garant****Miarka zwijana, Długość taśmy: 3 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462070 3
GTIN	4062406095611
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Wysokogatunkowa miara zwijana z obudową z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i z automatycznym cofaniem taśmy. Dla zapewnienia dobrej przyczepności powierzchnie kontaktowe i przycisk stop są powleczone powłoką **Santoprene®** z dwóch rodzajów materiału. Teflonowe łożyska ślizgowe zapewniają mały współczynnik tarcia i niezwykle małe opory ruchu. **Innowacyjny amortyzator** ze specjalnej gumy pochłania energię odrzutu i chroni przegub ręki. **Nakładany profil aluminiowy** na spodzie zapewnia dokładne ustawienie. Specjalny lakier bezbarwny skutecznie chroni taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetlenia.

Kalibracja: G1

norma: EG I

szerokość taśmy: 13 mm

szerokość korpusu: 62 mm

szerokość obudowy: 26 mm

wysokość obudowy: 59 mm

**Opis techniczny**

Długość linki	3 m
szerokość taśmy	13 mm

wysokość obudowy	59 mm
szerokość obudowy	26 mm
szerokość korpusu	62 mm
norma	EG I
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

## Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5
---	----------