

Mitutoyo**Grubościomierz błyskawiczny, Zakres pomiarowy: 0-12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Miniaturowe i poręczne urządzenie z pojemnościowym układem pomiarowym. Stalowe powierzchnie pomiarowe hartowane, szlifowane i docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	0,02 mm
wysięg	20 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 12 mm
Ø powierzchni pomiarowych	5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Opakowanie	Stabilny pojemnik
norma	Norma zakładowa

Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C6
Rodzaj produktu	Grubościomierz błyskawiczny

Usługi

Kalibracja DAkkSszybki grubościomierz maks. zakres pomiarowy 30	023430 30
Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych maks. zakres pomiarowy 200	023420 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
--	------------