

**Para rękawic 6240 // SKIN, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094234 11
GTIN	4059904095717
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

6240 SKIN. Dopasowane rękawice odznaczające się wysokim komfortem noszenia z dobrym wyczuciem dzięki zaawansowanej **technologii dziania 18 Gauge** z użyciem bardzo cienkiej przędzy. Nadają się także do obsługi ekranów dotykowych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: czarny / niebieski

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Ochrona przed gorącym	brak
masa	8 g

pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
dopasowany kształt	bardzo dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	nie
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
materiał powłoki	PU
oddychanie	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	2111X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / niebieski
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne