

**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265940 NL     |
| GTIN             | 4062406096014 |
| Klasa artykułu   | 21L           |

**Opis****Wykonanie:**

**MKD** – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

**Zastosowanie:**

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

**Zalecenie:**

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Możliwość ostrzenia: tak

Gatunek: MKD

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,01 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,005 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 1600 m/min

**Opis techniczny**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Warunki skrawania               | ciągłe  |
| Głębokość skrawania $a_{p\min}$ | 0,01 mm |

|   |  |
|---|--|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 0,2 mm                                 |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | MKD                                    |
| posuw $f$   | 0,005 - 0,1 mm/obr,                    |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 150 - 1600 m/min                       |
| Gatunek   | MKD                                    |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,01 - 0,2 mm                          |
| powłoka   | bez powłoki                            |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | CCGW 120412 FN                         |
| liczba wymian/ostrzy                                | 1                                      |
| Atrybut nazwy produktu                              | MKD                                    |
| Możliwość ostrzenia                                 | tak                                    |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |