

**Garant****DCGW 070208 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NS****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265952 NS     |
| GTIN             | 4062406096083 |
| Klasa artykułu   | 21L           |

**Opis****Wykonanie:**

**MKD** – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do materiałów syntetycznych (PMMA, POM, akryl itp.).

**Zastosowanie:**

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

**Zalecenie:**

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Materiał ostrza                                     | MKD                            |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Warunki skrawania                                   | ciągły                         |
| Gatunek   | MKD                            |

|  |  |
|--|--|
| rodzaj krawędzi skrawającej                  | NS                                     |
| posuw f                                      | 0,005 - 0,4 mm/obr,                    |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 100 - 1400 m/min                       |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,01 - 0,2 mm                          |
| powłoka                                      | bez powłoki                            |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | DCGW 070208 FN                         |
| liczba wymian/ostrzy                         | 1                                      |
| Atrybut nazwy produktu                       | MKD                                    |
| Możliwość ostrzenia                          | tak                                    |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |