

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NK**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265952 NK
GTIN	4062406096090
Klasa artykułu	21L

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających krótki wiór.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 1000 m/min
głębokość skrawania a_p	0,01 - 0,2 mm
Materiał ostrza	MKD

Warunki skrawania	ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej	NK
posuw f	0,005 - 0,08 mm/obr,
Gatunek	MKD
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGW 070208 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia