

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265952 NL
GTIN	4062406096076
Klasa artykułu	21L

Opis**Wykonanie:**

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytych zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
rodzaj krawędzi skrawającej	NL
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	MKD

posuw f	0,005 - 0,1 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,01 - 0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 1600 m/min
Gatunek	MKD
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGW 070208 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia