

**Garant****VCGW 160408 FN, MKD, rodzaj krawędzi skrawającej: NL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	266000 NL
GTIN	4062406096281
Klasa artykułu	21L

**Opis****Wykonanie:**

**MKD** – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Sfazowanie do metali nieżelaznych dających długi wiór.

**Zastosowanie:**

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

**Zalecenie:**

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 1600 m/min
Materiał ostrza	MKD
głębokość skrawania $a_p$	0,01 - 0,2 mm

rodzaj krawędzi skrawającej	NL
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,005 - 0,1 mm/obr,
Gatunek	MKD
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGW 160408 FN
liczba wymian/ostrzy	1
Atrybut nazwy produktu	MKD
Możliwość ostrzenia	tak
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia