

Garant**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, Low Profile, 1/4cała 14-elem.,
liczba części: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630355 14
GTIN	4062406096342
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zalety:

- **dzięki małej wysokości przydatne zwłaszcza do pracy w ciasnych miejscach**
- **oszczędność miejsca nawet o 50% w porównaniu z wyrobami tradycyjnymi.**

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 13 szt. rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

grzechotka: 1 szt. nr 630357

przechowywane w: Kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Opakowanie	Pojemniki z tworzywa sztucznego
długość	127 mm
szerokość	85 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucze oczkowe z grzechotką wielkość chwytu
LOWPROFILE

630357 LOWPROFILE