

HOLEX**Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 16,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232282 16,5
GTIN	4062406096458
Klasa artykułu	22F

Opis**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrome ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Ø D	16,5 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
dla elementu podstawowego typu	13
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Gatunek	TiN

Materiał ostrza	HSS
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	180 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	130 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	100 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	22 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	45 m/min	K
CuZn	nadaje się	90 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		