

**HOLEX****Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 64mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232282 64
GTIN	4062406096984
Klasa artykułu	22F

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.  
Z łamaczem wiórów. Zaostrome ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.  
Do otworów o dokładności do IT10.

**wskazówka:**

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,29 mm/obr,
posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm/obr,
Ø D	64 mm
dł elementu podstawowego typu	48
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Gatunek	TiN

Materiał ostrza	HSS
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	180 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	130 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	100 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	45 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	25 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	22 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	22 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	45 m/min	K
CuZn	nadaje się	90 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		