

BENNING**Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CM1-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Mocna obudowa z tworzywa sztucznego, duży wyświetlacz LCD, 4 cale i 3 1/2 cala.
Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej; pomiar względny.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

w dostawie::

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 2000

dokładność podstawowa: 1 %

akustyczny test ciągłości: 0 – 20 Ω

metoda pomiarowa: RMS

funkcja pamięci: 5

napięcie przemiennie AC: 0,1 V – 600 V

Opis techniczny

prąd przemienny AC	0,1 A – 400 A
dokładność podstawowa	1 %
maks. rozwartość szczęk	30 mm
napięcie stałe DC	0,1 V – 600 V
oporność	0,1 Ω – 20 M Ω
kategoria przepięcia	5
napięcie przemienne AC	0,1 V – 600 V
metoda pomiarowa	RMS
funkcja pamięci	5
oznaczenie producenta	CM1-2
akustyczny test ciągłości	0 – 20 Ω
zakres wskaźnika	2000
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2x 081561 LR3
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

Usługi

Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	017720 D
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D

Akcesoria

Przewody pomiarowe \varnothing końcówek pomiarowych 4 mm	473308 4
Przewody pomiarowe \varnothing końcówek pomiarowych 2 mm	473308 2

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3

081556 LR3

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3

081561 LR3