

**KERN****Wagi dźwigowe typu HFD, maksymalny zakres ważenia: 3000 kg**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	479439 3000
GTIN	4045761202764
Klasa artykułu	47D

## Opis

### Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniami stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości. Solidna waga dźwigowa o wysokiej rozdzielczości i udźwigu do 12 ton. Wysokość cyfr: 30 mm. Czas pracy akumulatora: ok. 30 godzin.

### w dostawie::

Pilot radiowy i 2 baterie nr 081556, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 200 g

Odczyt środkowego zakresu ważenia: 500 g

odczyt górnego zakresu ważenia: 1000 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 194 mm

głębokość obudowy: 145 mm

## Opis techniczny

masa netto	10 kg
------------	-------

temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
odczyt	200 g
długość całkowita	457 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
szerokość obudowy	194 mm
wysokość obudowy	129 mm
liczba baterii	2
dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
głębokość obudowy	145 mm
z bateriami / akumulatorkami	2 × 081556, rozm. LR3
odczyt górnego zakresu ważenia	1000 g
Odczyt środkowego zakresu ważenia	500 g