

**KERN****Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 60L kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	479606 60L
GTIN	4045761192300
Klasa artykułu	47D

**Opis****Wykonanie:**

- **solidna waga platformowa do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania,**
- **waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi),**
- **wskaznik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego,**
- **duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie,**
- **sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji,**
- **wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej,**
- **zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt,**
- **funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto),**
- **program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).**

**w dostawie::**

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: K2

odczyt górnego zakresu ważenia: 20 g

odczyt: 10 g  
powtarzalność: 20 g  
czas narastania sygnału: 2 s  
min. masa sztuki: 20 g  
wymiary szalki: 500 × 400 mm

## Opis techniczny

czas narastania sygnału	2 s
min. masa sztuki	20 g
oznaczenie producenta	Typ EOC
odczyt górnego zakresu ważenia	20 g
Kalibracja	K2
odczyt	10 g
maks. zakres ważenia	0 - 60 kg
wymiary szalki	500 × 400 mm
powtarzalność	20 g
masa netto	9 kg
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 65

## Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 100 kg	018920 100
--	------------