

**Ansell****Para rękawic HyFlex® 11-423, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094471 8
GTIN	10076490053441
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

HyFlex® 11-423. Powłoka poliuretanowo-nitrylowa na bazie wody. Pozbawiona silikonu i dimetyloformamidu. Odporna na temperaturę do 100#. Nadają się zwłaszcza do przycinania części suchych albo pokrytych olejem.

**Norma:**

EN 388; EN 420  
EN 407

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X32B

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: INTERCEPT™

powłoka: PU, nitryl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szary / limonka

nie zawierają silikonu: tak

## Opis techniczny

pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
pryczepność na mokro	dobry
bez dimetyloformamidu	tak
EN 388 odporność na przekłucie	2
rozmiar rękawic	8
dopasowany kształt	bardzo dobry
masa	30 g
materiał powłoki	poliuretan/nitryl
nie zawierają silikonu	tak
Ochrona przed gorącym	brak
wyczucie przy dotyku	dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
EN 388 odporność na rozerwanie	3
EN 388 odporność na przecięcie	3
oddychanie	dobry
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4X32B
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU, nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / limonka
Stopień ochrony przed przecięciem	B

