



## Wkrętaki dla elektryków Slim do śrub płaskich, Classic całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	663003 4
GTIN	7610733278350
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpielii wodnej.

**Wąski uchwyt** w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

**Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej.

**Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną** przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn ( $\varnothing$  grotu =  $\varnothing$  izolacji w przedniej części grotu).

Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpielii wodnej.

#### Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

### Opis techniczny

długość całkowita	195 mm
grubość ostrza a	0,8 mm
szerokość ostrza b	4 mm

długość grotu	100 mm
oznaczenie grotu	3
Seria	Classic VDE
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Wkrętaki