



Wkrętaki Slim do śrub Pozidriv, Classic całkowicie izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	668382 2
GTIN	7610733278428
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682**. Każdy wkrętak jest testowany osobno na przebicie w kąpielii wodnej.

Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

Groty ze specjalnej stali PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zmniejszona średnica grotu z izolacją ochronną przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (\varnothing grotu = \varnothing izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

do śrub o \varnothing : 3,1–5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
do śrub o \varnothing	3,1–5,2 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
długość całkowita	205 mm
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak Pozidriv

Akcesoria

Wkrętaki dla elektryków Slim, zestaw 6-elementowy do śrub płaskich i Pozidriv, w pełni izolowane Liczba wkrętaków 4/2

667074 4/2