

BENNING**Cyfrowe mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, oznaczenie producenta: CM11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473305 CM11
GTIN	2050001775313
Klasa artykułu	47A

Opis**Wykonanie:**

Mocna obudowa z tworzywa sztucznego, duży wyświetlacz LCD, 4 cale i 3 1/2 cala. Bezpieczny pomiar prądu przemiennego i stałego bez otwierania obwodu. Pomiar wartości / wykrywanie wartości maksymalnej; pomiar względny.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe. Idealny do wyszukiwania błędów w instalacjach elektrycznych, sterownikach, urządzeniach i układach elektrycznych pojazdów. Precyzyjny pomiar niewielkich przepływów prądu AC/DC (prądy upływowe, różnicowe),

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

w dostawie::

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 6000

dokładność podstawowa: 1 %

akustyczny test ciągłości: 0 – 100 Ω

metoda pomiarowa: TRUE RMS (AC)

funkcja pamięci: HOLD, MAX / MIN

napięcie przemiennie AC: 0,01 V – 600 V

Opis techniczny

metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC)
zakres wskaźnika	6000
maks. rozwartość szczęk	23 mm
dokładność podstawowa	1 %
oporność	0,1 Ω – 600 k Ω
napięcie przemiennie AC	0,01 V – 600 V
prąd przemienny AC	0,1 mA – 20 A
napięcie stałe DC	0,01 V – 600 V
akustyczny test ciągłości	0 – 100 Ω
funkcja pamięci	HOLD, MAX / MIN
oznaczenie producenta	CM11
kategoria przepięcia	CAT IV 300 V
prąd stały DC	0,1 mA – 10 A
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2x 081561 LR3
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

Usługi

Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	017720 D
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3

081556 LR3

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3

081561 LR3