

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953857 32
GTIN	4062406097257
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953857: 1 szt.

Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT, nr 641629 rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT nr 642229, rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Opis techniczny

szerokość	250 mm
szerokość w G	10
masa	4,26 kg
liczba narzędzi	32
głębokość w G	24

głębokość	600 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×24
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642229 32
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642229 21
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642229 24
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953857	952001 953857
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642229 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642229 22
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642229 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642229 19
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642229 10

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642229 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642229 30
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642229 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm	642229 34
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642229 27
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642229 8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642229 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642229 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642229 15
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642229 14
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2