

Garant**Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	954231 5
GTIN	4062406097271
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954231: 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.

szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.

szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość	600 mm
szerokość w G	8
głębokość w G	24
szerokość	200 mm
liczba narzędzi	5
masa	1,554 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G	8×24
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Aksesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954231	952001 954231
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706000 250
Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm	706001 250
Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami długość całkowita 200 mm	713040 200
Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami długość całkowita 160 mm	724840 160
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów długość całkowita 200 mm	713440 200
Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami długość całkowita 180 mm	700940 180