

Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	954986 9
GTIN	2050002005112
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954986: 1 szt.

Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081505 rozm. 125: 1 szt.

chwytak pazurowy, nr 081610, wielk. 500: 1 szt.

teleskopowe lustro inspekcyjne HOLEX, nr 081630, wielk. 30: 1 szt.

Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. R: 1 szt.

Okulary ochronne UVEX nr 096515, rozm. CLEAR: 1 szt.

Pęseta tępa HOLEX, nr 727550, rozm. AM: 1 szt.

Zestaw ostrzy odłamywanych nr 845010 rozm. 10: 1 szt.

GARANT Nóż uniwersalny nr 845020: 1 szt.

teleskopowa latarka inspekcyjna, nr 081665: 1 szt.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×24

szerokość: 250 mm

głębokość: 600 mm

szerokość w G: 10

głębokość w G: 24

Opis techniczny

szerokość	250 mm
-----------	--------

liczba narzędzi	9
głębokość	600 mm
głębokość w G	24
szerokość w G	10
wersja	z zestawami narzędzi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×24
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Pęsety tępe, końcówki o szerokości 3 mm, proste, 145 mm, kształt 40 materiał AM	727550 AM
Latarki kieszonkowe diodowe (LED)z bateriami Typ 125 mm	081505 125
Marker trwały kolor R	085130 R
Teleskopowa lampka inspekcyjna	081665
Komfortowe okulary ochronne,uvox i-vo cieniowanie szkieł CLEAR	096515 CLEAR
Latarki kieszonkowe diodowe (LED)z bateriami Typ 130 mm	081505 130
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10	845010 10
Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytemi 3 ostrzami, 18 mm	845020
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardej pianki 954986	952001 954986
Teleskopowe lustro inspekcyjne Wymiary lusterka 30 mm	081630 30
Chwytki pazurkowe długość 500 mm	081610 500