

**HOLEX®****Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 70 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619161 70
GTIN	4062406097738
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

**Norma:**

**DIN 7444**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa fosforowana.

długość klucza L: 320 mm

Ø pierścienia D: 108 mm

wysokość pierścienia h: 32,5 mm

**Opis techniczny**

wysokość pierścienia h	32,5 mm
długość klucza L	320 mm
Ø pierścienia D	108 mm
rozwartość klucza	70 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane

