

**HOLEX®****Klucze płaskie do pobijania, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613401 30
GTIN	4062406097783
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Solidny kształt klucz kuty matrycowo, wąskie tolerancje rozwartości, pozycja szczęk 15°.

**Norma:**

**DIN 133**

**Materiał:**

Stal specjalna, powierzchnia czarna.

długość klucza L: 191 mm

grubość główki  $h_{maks.}$ : 16,5 mm

**Opis techniczny**

grubość główki $h_{maks.}$	16,5 mm
długość klucza L	191 mm
norma	DIN 133
pozycja szczęki	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal specjalna