

**HOLEX®****Klucze płaskie do pobijania, rozwartość klucza: 70 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613401 70
GTIN	4062406097868
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Solidny kształt klucz kuty matrycowo, wąskie tolerancje rozwartości, pozycja szczęk 15°.

**Norma:****DIN 133****Materiał:**

Stal specjalna, powierzchnia czarna.

długość klucza L: 371 mm

grubość główki  $h_{maks.}$ : 29,5 mm

**Opis techniczny**

grubość główki $h_{maks.}$	29,5 mm
długość klucza L	371 mm
norma	DIN 133
pozycja szczęki	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal specjalna