



Zestaw drzwi skrzydłowych, do szerokości użytkowej 920 mm, całkowita wysokość regału: 2500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993321 2500
GTIN	4062406097936
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwным **z zamkiem patentowym**. Możliwość łatwego przebrojenia na inny system zamków GARANT. Pola regałów z drzwiami skrzydłowymi mogą być wyposażone w wysuwane półki. Kąt otwarcia drzwi 180° pozwala na swobodne wysuwanie półek.

Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Grubość materiału: 1,5 mm

Kąt rozwarcia drzwi: 180 stopni

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1020 mm

głębokość: 80 mm

wysokość: 2500 mm

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
fronty drzwi	drzwi skrzydłowe, pełne
całkowita wysokość regału	2500 mm
wysokość	2500 mm
Grubość materiału	1,5 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	do szerokości użytkowej 920 mm
szerokość	1020 mm
głębokość	80 mm
pasuje do regałów o szerokości użytkowej	920 mm