

**Garant**

**Szufladopółki do regałów, Głębokość użytkowa 950 mm, odcinek wysuwu półek: 100%**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	993111 100
GTIN	4062406097912
Klasa artykułu	91W

**Opis****Wykonanie:**

Półki wysuwane z **podwyższoną krawędzią z 3 stron** (wysokość 35 mm) i praktycznym **uchwytem**. Możliwość montażu co 50 mm. Wysuwana półka może być również montowana za drzwiami skrzydłowymi. **Blokada wysuwu** - przez wsunięcie półki w prowadnicę. **Dodatkową blokadę boczną zapewnia** sworzeń w prowadnicy. Blokada ta działa w stanie wsuniętym. Luzowanie blokady przez pociągnięcie uchwyty znajdującego się pod uchwytem do przesuwania (obsługa jednoręczna). W stanie całkowicie wysuniętym półka blokuje się ponownie w prowadnicy (podwójna blokada). W stanie wysuniętym możliwy jest załadunek suwnicą, ponieważ wysuwana półka jest zablokowana. **Nośność 1000 kg** przy równomiernie rozłożonym obciążeniu. Wysuwane półki dostarcza się z etykietami informującymi o nośności.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

W wysuwanej półce można montować płytę z bukowego multiplexu nr 993170.

**Opis techniczny**

odcinek wysuwu półek	100 %
nośność wysuwanej półki	1000 kg
prześwit roboczy	300 mm

Zakres zastosowania	Regał o dużej nośności
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	1000 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość użytkowa 950 mm
wysokość	300 mm
szerokość	1320 mm
głębokość	900 mm
wysokość użytkowa	35 mm
szerokość użytkowa	1240 mm
głębokość użytkowa	800 mm
do pól o szerokości w świetle	1320 mm
Rodzaj produktu	Szufladopólka