



**Zestaw drzwi skrzydłowych, do szerokości użytkowej 1320 mm, całkowita wysokość regału: 2000 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	993331 2000
GTIN	4062406097943
Klasa artykułu	91W

## Opis

### Wykonanie:

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwным **z zamkiem patentowym**. Możliwość łatwego przebrojenia na inny system zamków GARANT. Pola regałów z drzwiami skrzydłowymi mogą być wyposażone w wysuwane półki. Kąt otwarcia drzwi 180° pozwala na swobodne wysuwanie półek.

### Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Grubość materiału: 1,5 mm

Kąt rozwarcia drzwi: 180 stopni

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1420 mm

głębokość: 80 mm

wysokość: 2000 mm

## Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
fronty drzwi	drzwi skrzydłowe, pełne
całkowita wysokość regału	2000 mm
wysokość	2000 mm
Grubość materiału	1,5 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	do szerokości użytkowej 1320 mm
szerokość	1420 mm
głębokość	80 mm
pasuje do regałów o szerokości użytkowej	1320 mm