

Garant

Zestaw drzwi skrzydłowych, Głębokość użytkowa 950 mm, całkowita wysokość regału: 2500mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	993331 2500
GTIN	4062406097950
Klasa artykułu	91W

Opis**Wykonanie:**

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwным **z zamkiem patentowym**. Możliwość łatwego przebrojenia na inny system zamków GARANT. Pola regałów z drzwiami skrzydłowymi mogą być wyposażone w wysuwane półki. Kąt otwarcia drzwi 180° pozwala na swobodne wysuwanie półek.

Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

fronty drzwi	drzwi skrzydłowe, pełne
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
całkowita wysokość regału	2500 mm
wysokość	2500 mm

Grubość materiału	1,5 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość użytkowa 950 mm
szerokość	1420 mm
głębokość	80 mm
pasuje do regałów o szerokości użytkowej	1320 mm
Rodzaj produktu	Drzwi skrzydłowe