

Garant

Wózek montażowy wyposażony w pojemniki magazynowe otwarte GARANT, liczba pojemników magazynowych otwartych: 70

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918595 70
GTIN	4062406098056
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Wózek montażowy nr 918590 rozm. 1300 wyposażony w pojemniki magazynowe otwarte GARANT.

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. **Gwintowane tulejki** od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. **4 koła skrzętne** (2 z hamulcem, Ø 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość. Do wyposażenia w 6 pojemników magazynowych otwartych nr 928230 rozm. 1000/AA1 oraz 4 nr 928230 rozm. 1000/AB1.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

szerokość	1100 mm
szer. (bez uchwytu)	1000 mm

głębokość	700 mm
moduł zawieszania	50 mm
Nośność maksymalna	200 kg
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
materiał rolek	Bieżniki poliuretanowe niepozostawiające śladów
wysokość użytkowa	970 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba pojemników magazynowych otwartych	70
masa	81 kg
Ø koła	125 mm
wysokość	1300 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Wózek na materiały

Akcesoria

Pojemniki magazynowe otwarte Multifix Długość mm / typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Pojemniki magazynowe otwarte Multifix Długość mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Uchwyt przesuwny kolor BLUE	920135 BLUE
Koła skrętne Typ 2	920137 2
Koła skrętne Typ 1	920137 1
Uchwyt przesuwny kolor BLACK	920135 BLACK
Multifix pasują do typu 1000	928201 1000

Wózek na materiały wysokość 1300 mm	918590 1300
Pojemniki magazynowe otwarte Typ AB1	963301 AB1
Pojemniki magazynowe otwarte Typ AA1	963301 AA1