

Garant

Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanym w 100%, Głębokość użytkowa 950 mm, wysokość: 2000mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	993421 2000
GTIN	4062406098001
Klasa artykułu	91W

Opis**Wykonanie:**

Rama stojąca z ceowników o szerokości 100 mm, z **3 lub 4 całkowicie wysuwanymi półkami** (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm. **Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu)**, zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (4-częściowym).

Powłoka lakiernicza:

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.**
- **Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310 – 993316.**
- **Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm², obciążenie powierzchniowe na m² 3290 kg/m².**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
nośność wysuwanej półki	1000 kg
wysokość użytkowa	1890 mm
liczba szufladopółek wysuwanych w 100%	3
wysokość użytkowa wysuwanych półek	35 mm
maksymalne obciążenie pola	4000 kg
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła	500 kg
Grubość materiału	2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	1000 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	4000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość użytkowa 950 mm
szerokość	1520 mm
głębokość	970 mm
szerokość użytkowa	1320 mm
głębokość użytkowa	950 mm
szerokość użytkowa wysuwanych półek	1240 mm
głębokość użytkowa wysuwanych półek	800 mm
magazynowanie palet	Poprzeczne magazynowanie palet
Rodzaj produktu	Regał o dużej nośności