

GRIDLINE

Wózki na zawiesia, typ: 12**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 918601 12 |
| GTIN | 4062406098070 |
| Klasa artykułu | 91P |

Opis**Wykonanie:**

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. **Gwintowane tulejki** od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. **4 koła skrętne** (2 z hamulcem, Ø 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

w dostawie::

1× wózek materiałowy 918590 rozm. 1700,
1× poprzeczka 918603, rozm. 950,
6× hak dodatkowy 75 mm, 918604, rozm. 75,
6× hak dodatkowy 150 mm, 918604 rozm. 150.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1700 mm
 szerokość: 1100 mm
 szer. (bez uchwytu): 1000 mm
 głębokość: 700 mm
 wysokość użytkowa: 1370 mm
 szerokość użytkowa: 920 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|---|
| masa | 40 kg |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| szerokość | 1100 mm |
| moduł zawieszania | 50 mm |
| materiał rolek | Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów |
| Nośność maksymalna | 200 kg |
| Ø koła | 125 mm |
| szer. (bez uchwytu) | 1000 mm |
| głębokość | 700 mm |
| szerokość użytkowa | 920 mm |
| typ | 1700/12 |
| liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 |
| wysokość użytkowa | 1370 mm |
| wysokość | 1700 mm |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Regulacja wysokości co | 50 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Akcesoria

| | |
|--------------------|----------|
| Koła skrętne Typ 1 | 920137 1 |
|--------------------|----------|

| | |
|--|--------------|
| Koła skrętne Typ 2 | 920137 2 |
| Haki dodatkowe długość użytkowa 150 mm | 918604 150 |
| Haki dodatkowe długość użytkowa 75 mm | 918604 75 |
| poprzeczka pasuje do szerokości użytkowej 920 mm | 918603 920 |
| Uchwyt przesuwny kolor BLUE | 920135 BLUE |
| Uchwyt przesuwny kolor BLACK | 920135 BLACK |