

**Garant****Wózki magazynowe, ilość przezroczystych pojemników: 55****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918610 55
GTIN	4062406098117
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. **4 koła skrętne** (2 z hamulcem, Ø 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w procesie produkcji.

**Pojemniki przezroczyste** w 4 rozmiarach, z przezroczystego **tworzywa ABS**, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

**Zastosowanie:**

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

**Umieszczenie:**

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 80 × 63 × 70 mm;

15 szt. 100 × 97 × 108 mm;

3 szt. 175 × 140 × 160 mm

Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 16 szt. 128 × 128 × 133 mm;

3 szt. 175 × 140 × 160 mm

**Powłoka lakiernicza:**

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1310 mm  
szerokość: 880 mm  
szer. (bez uchwytu): 680 mm  
głębokość: 600 mm  
Ø koła: 125 mm  
Nośność maksymalna: 250 kg

## Opis techniczny

szerokość	880 mm
głębokość	600 mm
Nośność maksymalna	250 kg
materiał rolek	Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
szer. (bez uchwytu)	680 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
masa	67 kg
wysokość	1310 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Wózki magazynowe

## Akcesoria

Koła skrętne Typ 2	920137 2
Koła skrętne Typ 1	920137 1
Uchwyt przesuwny kolor BLUE	920135 BLUE

Uchwyt przesuwny kolor BLACK

920135 BLACK