

**Garant****Wózki magazynowe, liczba przezroczystych pojemników: 63****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 918610 63     |
| GTIN             | 4062406098124 |
| Klasa artykułu   | 91P           |

**Opis****Wykonanie:**

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. **4 koła skrętne** (2 z hamulcem postojowym, Ø 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w warsztacie.

**Pojemniki przezroczyste** w 4 rozmiarach, z przezroczystego **tworzywa ABS**, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

**Zastosowanie:**

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

**Umieszczenie:**

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 80 × 63 × 70 mm;

15 szt. 100 × 97 × 108 mm;

4 szt. 128 × 128 × 133 mm;

3 szt. 175 × 140 × 160 mm

Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 20 szt. 128 × 128 × 133 mm;

3 szt. 175 × 140 × 160 mm

**Powłoka lakiernicza:**

## Karta danych

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

### Opis techniczny

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| liczba kółek skrętnych z hamulcem   | 2                                                                 |
| liczba kółek skrętnych bez hamulca  | 2                                                                 |
| szer. (bez uchwytu)                 | 680 mm                                                            |
| Nośność maksymalna                  | 250 kg                                                            |
| głębokość                           | 600 mm                                                            |
| wysokość                            | 1520 mm                                                           |
| materiał rolek                      | Bieżnik poliuretanowy<br>niepozostawiający śladów                 |
| szerokość                           | 880 mm                                                            |
| masa                                | 77 kg                                                             |
| Ø koła                              | 125 mm                                                            |
| wykonanie konstrukcyjne             | Konstrukcja z rur stalowych                                       |
| Grubość materiału                   | 1,5 mm                                                            |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm                                                            |
| Wybór kolorów                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu                     | Wózki magazynowe                                                  |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/918610-63>