

**Garant****Stojak podporowy (koziołek rolkowy), Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919904 1
GTIN	4062406098131
Klasa artykułu	91J

**Opis****Wykonanie:**

Stojak podporowy o stabilnej konstrukcji z 5 nogami, z ocynkowaną rolką stalową (Ø 50 mm) i płynną regulacją wysokości. Rolkę stalową można opuszczać lub podnosić za pomocą 25 mm nakrętek kontruujących, dzięki czemu można pracować z ogranicznikiem bocznym lub bez niego.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowa (szary jasny RAL 7035, antracytowy RAL 7016) **lakier proszkowy**.

Inne lakierowania nie są dostępne.

zakres regulacji wysokości: 675 - 1050 mm

szerokość rolki: 400 mm

nośność: 200 kg

masa: 7,1 kg

**Opis techniczny**

nośność	200 kg
zakres regulacji wysokości	675 - 1050 mm
masa	7,1 kg

szerokość rolki	400 mm
Rodzaj produktu	Stojak podporowy