

FLUKE.

Mierniki uniwersalne, Typ: 87V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473322 87V
GTIN	095969586733
Klasa artykułu	47H

Opis

Wykonanie:

ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną kaburą. Duży wyświetlacz LCD oferuje czytelność. Rzetelność i łatwość użytkowania – **ostrzeżenie przy niepoprawnie przyłączonych przewodach pomiarowych**. Precyzyjne pomiary napięcia i częstotliwości napędów silnikowych z przetwornicami częstotliwości oraz innych urządzeń elektrycznych, w których wyższe emisje harmoniczne nakładają się na częstotliwość bazową. Wbudowany filtr dolnoprzepustowy.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe z dodatkowymi funkcjami do wielu zastosowań przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

w dostawie::

W komplecie bateria 081561 6LR61, przewody pomiarowe i zdejmowane nasadki izolacyjne. Czujnik temperatury.

Opis techniczny

wskazania z podświetleniem tła	tak
--------------------------------	-----

Karta danych

kontrola ciągłości obwodu	tak
napięcie przemienne AC	0,1 mV – 1000 V
Częstotliwość	0,05 Hz – 200 kHz
napięcie stałe DC	0,01 mV – 1000 V
metoda pomiarowa	TRUE RMS
prąd stały DC	0,1 μ A – 10 A
dokładność podstawowa	0,05 %
oporność	0,1 Ω – 50 M Ω
temperatura	-200 - 1090 °C
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
zakres wskaźnika	6000
prąd przemienny AC	0,1 μ A – 10 A
kontrola diod	tak
Kalibracja	I7
Kalibracja	I8
pojemność	0,01 nF – 10 mF
oznaczenie producenta	87V
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/473322-87V>