

SWISS TOOLS

Noże lewe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/08HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320006 63/08HP
GTIN	2050001772602
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: WN..0804..

części zamienne: P04

Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	45 mm
części zamienne	P04
wielk. płytki	08
pasująca wymienna płytki skrawająca	WN..0804..
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm

Ø chwytu	63 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Seria	Noże
uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
przykład zastosowania	Toczenie poprzeczne
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy

Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07

Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02