

SWISS TOOLS

Noże prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/15HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320035 63/15HP
GTIN	2050001772527
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

Opis techniczny

wielk. płytki	15
części zamienne	P05
wymiar A długości wysięgu	70 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN..1506..

minimalna \varnothing otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
\varnothing chwytu	63 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Seria	Noże
uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy

Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05

Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02