

Garant GRIDLINE

**Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi z podwyższoną krawędzią,
26×20G, wysokość: 1025mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932110 1025
GTIN	4062406098292
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Podręczna szafa narzędziowa 30×28G. Zdrzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Z podwyższoną z 3 stron krawędzią i rowkowaną matą gumową.

Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Pasujące szuflady 26×20G.

Opis techniczny

szerokość	750 mm
głębokość	700 mm
wysokość	1025 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	65 kg
wysokość użytkowa	850 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona krawędź Wymiary w G 30X28	951970 30X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28	951975 30X28