

Garant GRIDLINE

Szafy podręczne z drzwiami skrzydłowymi z krawędzią, szufladami i szufladopółką, 26×20G, wysokość: 1025mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932115 1025
GTIN	4062406098308
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Podręczna szafa narzędziowa 30×28G. Zdrzwiami skrzydłowymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Z podwyższoną z 3 stron krawędzią i rowkowaną matą gumową.

Wyposażona w 2 × szuflady z pełnym wysuwem 26×20G o nośności 75 kg. 2× szufladopółka o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75,75

Liczba szufladopółek: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczek antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflady i szufladopółka bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Pasujące szuflady 26×20G.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	850 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość	700 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
szerokość	750 mm
masa	121 kg
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość	1025 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930633 75
Szufladopółka 75 kg prześwit roboczy 75 mm	930654 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12

Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona
krawędź Wymiary w G 30X28

951970 30X28

Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28

951975 30X28