

Garant GRIDLINE

Szafy podręczne z drzwiami przesuwными z podwyższoną krawędzią, 26×20G, wysokość: 1025mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932130 1025
GTIN	4062406098612
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Podręczna szafa narzędziowa 60×28G. Z drzwiami przesuwными, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Możliwość montowania szuflad 26×20G i szufladopółek 26×20G co 25 mm po obu stronach. **Bez indywidualnej blokady wysuwu.** Z podwyższoną z 3 stron krawędzią i rowkowaną matą gumową.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie szuflady zob. nr 930633 i nr 930635, odpowiednie szufladopółki zob. nr 930654 i nr 930656.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi przesuwne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Cokół nr 958080 – 958086 NIE pasuje.

Opis techniczny

wysokość	1025 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
wysokość użytkowa	875 mm
masa	128 kg

głębokość	700 mm
głębokość w G	28
szerokość	1500 mm
szerokość w G	60
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x20G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona krawędź Wymiary w G 60X28	951970 60X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 60X28	951975 60X28