

**Garant****Frezy do obróbki wykańczającej, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Frezy precyzyjne do obróbki wykańczającej umożliwiające **nadzwyczaj wydajne wygładzanie i obróbkę wykańczającą**. Dzięki zmienionej geometrii Wiper zapewniają **doskonałą jakość powierzchni z efektem szlifowania**. **Wyjątkowa oszczędność czasu** z powodu **dużej szerokości programowanych ścieżek i dużego posuwu na ząb**.

**Zastosowanie:**

Typowe narzędzie stosowane do budowy matryc i form.

**wskazówka:**

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, rozm. 3,8**, z grotem nr **674252, rozm. 15IP**.

**Opis techniczny**

chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
gwint uchwyty M	M12
pasująca wymienna płytko skrawająca	CPHX 09T3..
długość całkowita L <sub>ges</sub>	35 mm
Liczba ostrzy Z	3

śruby mocujące	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)