

HW Pickardt

Numeratory udarowe, Wysokość czcionki: 10mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085471 10
GTIN	4250191110392
Klasa artykułu	08W

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne narzędzie do wybijania sygnatur ciągów numerowych. Opracowane z myślą o największych obciążeniach. Z blokadą trzpienia. Wszystkie części nikiowane galwanicznie. Kółka z 11 segmentami = znaki 0–9 i spacja. W kasetce z tworzywa sztucznego. **Zabezpieczająca końcówka do podbijania** zmniejsza ryzyko wypadku i chroni obudowę.

Zastosowanie:

Do zmiennego numerowania materiałów o **wytrzymałości do 1500 N/mm²**.

wskazówka:

Inne wersje znaczników, jak np. z automatycznym przestawianiem albo z inną wysokością czcionki, są dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej	1500 N/mm ²
szerokość znakowania	35 mm
wysokość pisma	10 mm
szerokość kółka = szerokość znakowania	6 mm

liczba miejsc	6
Rodzaj produktu	Numeratory udarowe